

Akciós ajánlat –

NB sorozatú érintőképernyős terminál

Funkciókban gazdag és költséghatékony megoldás



Valósítsa meg ötletét egy alkalmazásban

Az NB sorozat minden olyan jellemzőt és funkciót tartalmaz, melyekkel igazán gyorsan és egyszerűen hozhat létre intuitív kezelőképernyőket. Az olyan funkciók, mint pl. a többretegű ablakkezelés, számos megjelenítési lehetőséget biztosítanak, míg a szövegeket akár 32 nyelven is megadhatja. Sőt, az offline szimuláció segítségével gyorsan tesztelheti is projektjeit.

Átfogó funkciókkal

- Több mint 65 000 megjelenített szín a TFT érintőképernyővel.
- 3, 5, 7 és 10 col közötti mérettartományban érhető el.
- Hosszú élettartamú LED-es háttérvilágítás.
- Soros, USB vagy Ethernet csatlakozás.
- USB-memóriakártya támogatás (csak TW01 típus esetén).
- 128 MB belső memória.
- Vektoros és bittérképes grafika.

Szeretne további tájékoztatást kapni?



+36 1 399 3050



industrial.omron.hu

Rendeljen és használja ki ajánlatunk előnyeit!
Az ajánlatunk 2024. 10. 01-től 2025. 02. 28-ig érvényes.

Akciós ajánlat – NB sorozatú érintőképernyős terminál



A CP1 és CP2 sorozatú kompakt vezérlők tökéletes partnere

Az NB sorozatú interaktív termékcsalád Ethernet, soros és USB csatlakozási felületekkel rendelkezik OMRON PLC-hez, valamint a más gyártók eszközeihez való csatlakoztathatóság érdekében. Az NB interaktív terminál ezen kívül támogatja az USB memóriakártya használatát is a program új verzióinak feltöltésénél vagy a tárolt fájlok biztonsági mentésénél.

Típus	Leírás	Akciós ár
NB3Q-TW01B	Programozható 3,5 colos érintőképernyős terminál 320 x 240 képpontos, 70 x 53 mm-es hasznos képernyőfelülettel színes (65536 szín) teljesen grafikus TFT kijelzővel, állítható fényerővel és kontraszttal, valós idejű órával, 1 db 10/100 base-T Ethernet porttal, 1 db RS-232C/RS-485 soros porttal és 1 db USB porttal.	69 000 Ft
NB5Q-TW01B	Programozható 5 colos érintőképernyős terminál 320 x 234 képpontos, 113 x 85 mm-es hasznos képernyőfelülettel színes (65536 szín) teljesen grafikus TFT kijelzővel, állítható fényerővel és kontraszttal, valós idejű órával, 1 db 10/100 base-T Ethernet porttal, 1 db RS-232C porttal, 1 db RS-232C/RS-485 soros porttal és 1 db USB porttal.	98 000 Ft
NB7W-TW01B	Programozható 7 colos érintőképernyős terminál 800 x 480 képpontos, 154 x 86 mm-es hasznos képernyőfelülettel színes (65536 szín) teljesen grafikus TFT kijelzővel, állítható fényerővel és kontraszttal, valós idejű órával, 1 db 10/100 base-T Ethernet porttal, 1 db RS-232C porttal, 1 db RS-232C/RS-485 soros porttal és 1 db USB porttal.	147 000 Ft
NB10W-TW01B	Programozható 10 colos érintőképernyős terminál 800 x 480 képpontos, 221 x 133 mm-es hasznos képernyőfelülettel színes (65536 szín) teljesen grafikus TFT kijelzővel, állítható fényerővel és kontraszttal, valós idejű órával, 1 db 10/100 base-T Ethernet porttal, 1 db RS-232C porttal, 1 db RS-232C/RS-485 soros porttal és 1 db USB porttal.	199 000 Ft

Díjmentes programozószoftver

Az egyszerűség szem előtt tartásával tervezett NB sorozatú interaktív érintőképernyős terminál termékcsalád rendelkezik mindazokkal a funkciókkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy intuitív kezelői képernyőket lehessen gyorsan létrehozni, az OMRON honlapjáról ingyenesen letölthető programozószoftver használatával. A szoftver lehetőséget ad az ablakok rugalmas kezelésére, 32 nyelvet támogat, képes animációk gyors létrehozására – például bizonyos állapotokhoz vagy gépi funkciókhoz kapcsolódóan – illetve rengeteg hatékony makró futtatására is képes. A tervezési idő lerövidítése érdekében a projektek offline szimulációs üzemmódban tesztelhetők.

