

Hozza ki a maximumot az OMRON száloptikás érzékelőkkel!



Most itt a kivételes alkalom, hogy akciós áron jusson hozzá az ipari automatizálás csúcsát képviselő OMRON száloptikás érzékelőkhöz

Ne kössön kompromisszumot, válassza a precizitást, a megbízhatóságot és a páratlan teljesítményt – mindezt most rendkívüli feltételekkel!

Az E3NX és E3X sorozatok az alkalmazások által támasztott igények teljes tartományát lefedik, legyen az akár fejlett képességeket (pl. EtherCAT kommunikáció) igénylő, vagy egyszerű, költséghatékony elvárás.

Miért döntson az OMRON száloptika mellett?

- **Pontosság:** Hibátlan érzékelés, akár mikron szinten.
- **Rugalmasság:** Könnyű telepítés a legszűkebb helyekre is.
- **Ellenállóság:** Megbízható működés extrém ipari környezetben.
- **Sokoldalúság:** Egyszerű használat, fejlett beállítások, bármilyen anyag gyors észlelése.

Szeretne további tájékoztatást kapni?

+36 1 399 3050

industrial.omron.hu/hu/products/fiber-optic-sensors-and-amplifiers

Rendeljen, és használja ki ajánlatunk előnyeit!

Az ajánlatunk 2025. 11. 03-tól 2026. 03. 31-ig érvényes.

Megbízható érzékelés kompromisszumok nélkül az OMRON száloptikás érzékelőivel



A teljes akciós kínálatról érdeklődjön értékesítő kollégáinknál!

Az akcióban résztvevő néhány kiemelt típus:

Erősítő	Leírás	Bevezető ár
E3X-ZV41 2M	Intelligens, digitális kivitel, egyszerű használat, PNP kimenet, 2 m kábel	14 900 Ft
E3X-MZV41 2M	Intelligens, digitális kivitel, egyszerű használat, PNP kimenetek, 2 m kábel	19 900 Ft
E3NX-FA41 2M	Nagy teljesítményű, digitális kivitel, PNP kimenet, 2 m kábel	24 900 Ft
E3NX-FA54TW	Nagy teljesítményű, digitális kivitel, két PNP kimenet, M8 csatlakozó	26 400 Ft
E3NX-MA41 2M	Kétcsatornás, nagy teljesítményű, digitális kivitel, PNP kimenetek, 2 m kábel	29 900 Ft
E3NX-CA51 2M	Színérzékelő, nagy teljesítményű, digitális kivitel, két PNP kimenet, 2 m kábel	32 900 Ft

Erősítő	Leírás	Bevezető ár
E32-DC200	Tárgyreflexiós, M6 méretű, tengelyirányban érzékelő, 2 m-es szál	3 200 Ft
E32-DC200E 2M	Tárgyreflexiós, M3 méretű, tengelyirányban érzékelő, 2 m-es szál	5 400 Ft
E32-D11R 2M	Tárgyreflexiós, M6 méretű, tengelyirányban érzékelő, 2 m-es hajlékony szál	8 300 Ft
E32-D11N 2M	Tárgyreflexiós, M6 méretű, tengelyirányra merőlegesen érzékelő, 2 m-es hajlékony szál	14 900 Ft
E32-CC200 2M	Tárgyreflexiós, M6 méretű, koaxiális, tengelyirányban érzékelő, 2 m-es szál	5 300 Ft
E32-L15 2M	Beépített lencsével fókuszált fény, hasáb alakú, 2 m-es szál, színérzékeléshez ideális	13 900 Ft
E32-TC200 2M	Adó-vevős, M4 méretű, tengelyirányban érzékelő, 2 m-es szál	3 800 Ft
E32-T11R 2M	Adó-vevős, M4 méretű, tengelyirányban érzékelő, 2 m-es hajlékony szál	8 900 Ft
E32-T11N 2M	Adó-vevős, M4 méretű, tengelyirányra merőlegesen érzékelő, 2 m-es hajlékony szál	18 500 Ft

Szeretne további tájékoztatást kapni?

+36 1 399 3050

industrial.omron.hu/hu/products/fiber-optic-sensors-and-amplifiers

A fent megjelölt száloptikai érzékelőkre vonatkozó akciónk 2025. 11. 03-tól 2026. 03. 31-ig érvényes. Az árak forintban értendők. Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t és egyéb kedvezményekkel nem összevonhatók. A kiszállítást az érvényben lévő kiszállítási feltételeink alapján végezzük. Esetlegesen felmerülhetnek további szállítási költségek. Bár hibamentességre törekszünk, az OMRON Europe BV és/vagy lányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban közölt információ helyességéért vagy teljességéért. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az összeállításon előzetes bejelentés nélkül bármikor tetszőleges módosításokat hajtsunk végre.