

# Snabbguide för G7SA-reläer med E-nummer



G7SA - 4 och 6 poliga reläer med tvångsförda kontakter för säkerhetskretsar.

## G7SA

Typ	funktioner	kontakt	spole	E-nummer
G7SA-3A1B 24VDC	Tvångsförda kontakter för säkerhets kretsar	4-polig 3PST-NO, SPST-NC 6A	24DC	3802498
G7SA-2A2B 24DC	Tvångsförda kontakter för säkerhets kretsar	4-polig DPST-NO, DPST-NC 6A	24DC	3889400
G7SA-3A3B 24VDC	Tvångsförda kontakter för säkerhets kretsar	6-polig 3PST-NO, 3PST-NC 6A	24DC	3889401
G7SA-5A1B 24VDC	Tvångsförda kontakter för säkerhets kretsar	6-polig 5PST-NO, SPST-NC 6A	24DC	3833895

## Socklar för DIN skena

Typ	funktioner	anslutning	E-nummer
P7SA-10F-ND 24VDC	DIN sockel till 4-poliga G7SA	skruv	3889406
P7SA-10F-ND-PU 24VDC	DIN sockel till 4-poliga G7SA	push-in	3802542
P7SA-14F-ND 24VDC	DIN sockel till 6-poliga G7SA	skruv	3889407
P7SA-14F-ND-PU 24VDC	DIN sockel till 6-poliga G7SA	push-in	3833896

Denna guide ger en snabb överblick över de mest vanligt förekommande reläerna med tillhörande DIN socklar och byglar. Saknar ni något? Maila till adressen [Distributor\\_Sweden@omron.com](mailto:Distributor_Sweden@omron.com)

*Kontakta oss:*

OMRON Electronics AB

+46 (0) 8 632 35 00

[industrial.omron.se](http://industrial.omron.se)