

i4L sorozatú SCARA robotok – hihetetlen áron



2 800 000 Ft-tól

AKCIÓ!

Az i4L SCARA robot kiváló minőséget és egyedi, személyre szabhatóságot, valamint a kategóriájában kiemelkedően magas műszaki specifikációt nyújt. A kompakt kialakításnak és a beépített controllernek köszönhetően gyorsan és egyszerűen telepíthető.

Az i4L egyszerű integrációt kínál az alapegységhez tartozó Ethernet/IP vagy PROFINET kommunikációs lehetőséggel. Gyorsasága és pontossága miatt ideális hagyományos Pick&Place alkalmazásokhoz, a szoftverbe integrált kamerás képfeldolgozó rendszer segítségével pedig a komplexebb, rugalmas adagolási valamint konveor követési feladatokra is megoldást nyújt.

Az új i4L rendszerszoftver rugalmas programozási lehetőséget biztosít a felhasználók számára:

- NeV+ hagyományos OMRON robot programozási nyelv
- Folyamatábra grafikus programozási nyelv
- IEC szabványos PLC programozási nyelvek (Robot Integrált Controller segítségével)

Szeretne további tájékoztatást kapni?

+36 1 399 3050

industrial.omron.hu

Rendeljen és használja ki ajánlatunk előnyeit!

Az ajánlatunk 2025. 03. 01-től 2025. 07. 31-ig érvényes.

Akciós ajánlat i4L sorozatú SCARA robotok

Az akcióban részt vevő robotok:

Típus	Leírás	Akciós ár
RS4-2053002	Teherbírás 5 kg, 350 mm mozgástartomány, 180 mm „Z” tengely löket hossz, asztalra szerelhető, IP20 védelem, PROFINET, Ethernet/IP	2 800 000 Ft
RS4-2054002	Teherbírás 5 kg, 450 mm mozgástartomány, 180 mm „Z” tengely löket hossz, asztalra szerelhető, IP20 védelem, PROFINET, Ethernet/IP	2 850 000 Ft
RS4-2055002	Teherbírás 5 kg, 550 mm mozgástartomány, 180 mm „Z” tengely löket hossz, asztalra szerelhető, IP20 védelem, PROFINET, Ethernet/IP	2 900 000 Ft
RS4-2055004	Teherbírás 5 kg, 550 mm mozgástartomány, 350 mm „Z” tengely löket hossz, asztalra szerelhető, IP20 védelem, PROFINET, Ethernet/IP (Long quill)	2 950 000 Ft

Szükséges elemek:

Típus	Leírás	Akciós ár
DELIVERY CHARGE I4-L/I4-H	I4L / I4H robot szállítási költség	83 000 Ft
S8VK-WB96048	DIN-sínre szerelhető háromfázisú, 400 voltos tápegység, 48 volt kimeneti feszültség, 960W-os teljesítmény	85 000 Ft
90356-40100	Digitális I/O egység 12 be- és 8 kimeneti pont, 2 méteres kábellel.	100 000 Ft

* A robot működéséhez szükséges még egy S8VK-C24024 tápegység is.

Szállítópálya követés, kamerás Pick&Place vagy adagolós feladatok esetén keressék robotos kollégáinkat.

```

LOCAL REAL i
;Sip = "127.0.0.1"
Sip = "10.151.24.83"
CALL move.safe()

WHILE TRUE DO
  FOR i = 0 TO 3
    CALL pick(i)
    CALL place(i)
  END
  CALL reset()
END
          
```

IF (input) THEN
 SIGNAL 97, -98
ELSE
 SIGNAL -97, 98
END
WAIT.EVENT , 0.5