

Perfekte strømforsyningsløsninger for maksimal tilgængelighed af systemer og maskiner



Elektronisk afbryder



S8V-CP0424



S8V-CP0424S



S8V-CP0824

UL klasse 2 med fast nominel udgangsstrøm på 3,8 A

Nødstrømsforsyning (UPS)

Kapacitet	UPS af DC-DC-typen, S8BA-serien			UPS af AC-AC-typen, BU-serien
	Integreret batteritype	Adskilt batteritype	Batterienhed	Tower-type
3500 W (5000 VA)				BU3002SWG
2100 W (3000 VA)				
1400 W (2000 VA)				BU1002SWG
960 W (40 A)		S8BA-24D24D960SBF	S8BA-S960L*1	
480 W (20 A)		S8BA-24D24D480LF	S8BA-24D24D480SBF	S8BA-S480L
360 W (15 A)		S8BA-24D24D360LF		
240 W (10 A)	S8BA-24D24D240LF			
120 W (5 A)	S8BA-24D24D120LF			
	UPS af DC-DC-typen, S8BA-serien			UPS af AC-AC-typen, BU-serien
	med/udgang DC24V Li-Ion IEC 60947-2 LISTED CE ABS DNV GL Maritim godkendelse	med/udgang DC24V Pb IEC 60947-2 LISTED CE	med/udgang AC200-240V Pb IEC 60947-2 LISTED CE	

Enkeltfaset støjfilter

Nominal spænding	Nominal strømstyrke	Modelnummer	Mål b.x.d (ENHED: mm)
250 VAC	3 A	S8V-NFS203	32x90x86
250 VDC	6 A	S8V-NFS206	



Redundansenhed

Indgangsspænding	Udgangsstrøm	Modelnummer
5 til 30 V DC	10 A	S8VK-R10
10 til 60 V DC	20 A	S8VK-R20



Tabel til valg af strømforsyning

Type	Anvendelsesbehov	Anbefalet OMRON-model	
		Førstevalg	Alternativ
Funktion	Overvåg status med netværk	S8VK-X	-----
	Overvåg status med skærm	S8VK-X_A	S8VS-A/B
	Overvåg levetid	S8VK-X	S8VS-A/B
	Fjernstyring	S8VK-X	-----
	Bekræft lav udgangsspænding	S8VK-S	-----
	Effektforstærker	S8VK-S/-X	S8VK-G
	Parallel drift	S8VK-S/-X	S8VK-G
Montering	Indbygget forgrenet kredsløb	S8AS	-----
	Kompakt størrelse	S8VK-S/-X	S8FS-G
	Med køleblæser	S8FS-G	-----
	Push-In Plus-terminal	S8VK-S/-X/-W	-----
	Stangterminal	S8VK-G	S8VK-C
	Skrueterminal	S8FS-G	S8VS
	Stikterminal	S8FS-G	-----
	DIN-skinmontering	S8VK-S	S8VK-G
Miljø	Skruemontering	S8FS-G	-----
	Trefaset, 400 V input	S8VK-WB	S8VK-T
	Belægning	S8VK-S/-X/-W	-----
	Drift med 70 °C	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
	Drift med -40 °C	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
Sikkerhedsstandarder	Vibrationsmodstand 5G	S8VK-S/-X/-W	-----
	UL508-liste	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
	Klasse 2-udgang	S8VK-S/-X	S8VK-G
	EMI klasse B	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
	Maritim godkendelse	S8VK-S/-T	S8VK-G
	Effektfaktor kontrol for CE	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
	Drift i op til 3.000 meters højde	S8VK-S	S8VK-G
Andet	Lav pris	S8VK-C	S8FS-G/-C
	5 års garanti	S8VK-S/-X/-W	-----
	3 års garanti	S8VK-G	S8VS

Vil du gerne vide mere?

OMRON DANMARK

 +45 43 44 00 11

Salg & Support

Belgien

Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Finland

Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Frankrig

Tel: +33 (0) 825 825 679
industrial.omron.fr

Holland

Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Italien

Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Norge

Tel: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Polen

Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Portugal

Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Rusland

Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Schweiz

Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Spanien

Tel: +34 913 777 900
industrial.omron.es

Storbritannien

Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

Sverige

Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Sydafrika

Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Tyrkiet

Tel: +90 (216) 556 51 30
industrial.omron.com.tr

Tyskland

Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Tjekkiet

Tel: +420 234 076 010
industrial.omron.cz

Ungarn

Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Østrig

Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Flere Omron-repræsentanter

industrial.omron.eu