

## Täydelliset virtalähtderatkaisut

Koneiden ja järjestelmien paras käytettävyys





# Elektroniset ylivirtasuojat



S8V-CP0424



S8V-CP0424S

UL-luokka 2,  
kiinteä nimellislähtövirta 3,8 A



S8V-CP0824

# Katkoton virtalähde

Kapasiteetti	Integroidun akun tyyppi			Erillisen akun tyyppi		Tornin tyyppi
	DC-DC UPS S8BA -sarja			Akku		
3 500 W (5 000 VA)						BU3002SWG
2 100 W (3 000 VA)						
1 400 W (2 000 VA)						BU1002SWG
700 W (1 000 VA)						
960 W (40 A)			S8BA-24D24D960S8F	S8BA-24D24D480S8F	S8BA-S960L*	
480 W (20 A)			S8BA-24D24D480LF	S8BA-24D24D480S8F	S8BA-S480L	
360 W (15 A)			S8BA-24D24D360LF			
240 W (10 A)			S8BA-24D24D240LF			
120 W (5 A)			S8BA-24D24D120LF			
	Integroidun akun tyyppi			Erillisen akun tyyppi		Akku
	DC-DC UPS S8BA -sarja					AC-AC UPS BU -sarja
	Hyväksytty merenkulun käyttöön					

# Yksivaiheinen häiriösuodatin

Nimellisjännite	Nimellisvirta	Mallinumero	Mitat L x K x S (YKSIKKÖ: mm)
250 VAC	3 A	S8V-NFS203	32x90x86
250 VDC	6 A	S8V-NFS206	



# Varmennusyksikkö

Tulojännite	Lähtövirta	Mallinumero
5–30 VDC	10 A	S8VK-R10
10–60 VDC	20 A	S8VK-R20



# Virtalähteen valintataulukko

Tyyppi	Käyttökohteen tarpeet	Suositeltu OMRON-malli	
		Ensisijainen tuote	Vaihtoehtoinen tuote
Toiminto	Tilan seuranta verkossa	S8VK-X	-----
	Tilan seuranta näytöllä	S8VK-X_A	S8VS-A/B
	Käyttöiän seuranta	S8VK-X	S8VS-A/B
	Etäohjaus	S8VK-X	-----
	Matalan lähtöjännitteen vahvistus	S8VK-S	-----
	Tehonlisäys	S8VK-S/-X	S8VK-G
	Rinnakkaiskäyttö	S8VK-S/-X	S8VK-G
Kiinnitys	Sisäänrakennettu kanava	S8AS	-----
	Pieni koko	S8VK-S/-X	S8FS-G
	Varustettu jäähdytyspuhaltimella	S8FS-G	-----
	Push-in Plus -riviliitin	S8VK-S/-X/-W	-----
	Tankoliitin	S8VK-G	S8VK-C
	Ruuviliitin	S8FS-G	S8VS
	Napaliitin	S8FS-G	-----
Ympäristö	DIN-kiskokiinnitys	S8VK-S	S8VK-G
	Ruuvikiinnitys	S8FS-G	-----
	Kolmivaiheinen 400 V:n tulo	S8VK-WB	S8VK-T
	Pinnoitus	S8VK-S/-X/-W	-----
	Käyttö 70 °C:ssa	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
Turvastandardit	Käyttö -40 °C:ssa	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
	Tärinänkesto 5 G	S8VK-S/-X/-W	-----
	UL508-listaus	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
	Luokan 2 lähtö	S8VK-S/-X	S8VK-G
	EMI-luokka B	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
	Hyväksytty merenkulun käyttöön	S8VK-S/-T	S8VK-G
	Tehokertoimen ohjaus, CE	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
Muut	Käyttö 3 000 metrin korkeudessa	S8VK-S	S8VK-G
	Edullinen hinta	S8VK-C	S8FS-G/-C
	5 vuoden takuu	S8VK-S/-X/-W	-----
	3 vuoden takuu	S8VK-G	S8VS

Tarvitsetko lisätietoja?

OMRON SUOMI

+358 (0) 207 464 200

## Myynti & Tuki

### Alankomaat

Puh: +31 (0) 23 568 11 00  
industrial.omron.nl

### Belgia

Puh: +32 (0) 2 466 24 80  
industrial.omron.be

### Espanja

Puh: +34 913 777 900  
industrial.omron.es

### Etelä-Afrikka

Puh: +27 (0)11 579 2600  
industrial.omron.co.za

### Iso-Britannia

Puh: +44 (0) 870 752 0861  
industrial.omron.co.uk

### Italia

Puh: +39 02 326 81  
industrial.omron.it

### Itävalta

Puh: +43 (0) 2236 377 800  
industrial.omron.at

### Norja

Puh: +47 22 65 75 00  
industrial.omron.no

### Portugali

Puh: +351 21 942 94 00  
industrial.omron.pt

### Puola

Puh: +48 22 458 66 66  
industrial.omron.pl

### Ranska

Puh: +33 (0) 825 825 679  
industrial.omron.fr

### Ruotsi

Puh: +46 (0) 8 632 35 00  
industrial.omron.se

### Saksa

Puh: +49 (0) 2173 680 00  
industrial.omron.de

### Sveitsi

Puh: +41 (0) 41 748 13 13  
industrial.omron.ch

### Tanska

Puh: +45 43 44 00 11  
industrial.omron.dk

### Tsekki

Puh: +420 234 076 010  
industrial.omron.cz

### Turkki

Puh: +90 (216) 556 51 30  
industrial.omron.com.tr

### Unkari

Puh: +36 1 399 30 50  
industrial.omron.hu

### Venäjä

Puh: +7 495 648 94 50  
industrial.omron.ru

### Muita Omronin edustajia

industrial.omron.eu