


Akciós ajánlat - CP sorozatú kompakt PLC

Széles körű lehetőségek kompakt automatizálási megoldásokhoz



Az OMRON által elkészített funkcióblokkokon túl egyediek is létrehozhatóak és újra felhasználhatóak, csökkentve ezáltal a programfejlesztésre fordított időt.

Az Ethernet Data link FB vezérlők közti egyszerű adatcserét tesz lehetővé; a felfűzhető hálózat kialakítási lehetőség csökkenti a megvalósítás idejét és költségét, mivel nem szükségesek külön switch-ek.



Adatgyűjtésre, különböző soros kommunikációs eszközök csatlakoztatására, akár 3 soros porttal is bővíthető. Modbus protokollra, monitorozásra, frekvenciaváltók és hőmérsékletszabályozók vezérlésére.

Szeretne további tájékoztatást kapni?

+36 1 399 3050

industrial.omron.hu

Rendeljen és használja ki ajánlatunk előnyeit!
Az ajánlatunk 2024. 10. 01-től 2025. 02. 28-ig érvényes.

Akciós ajánlat – CP sorozatú kompakt PLC

Funkcióblokk-könyvtár a CP2 PLC-k számára

- CP2E CPU PLC-k közötti adatcsere, a beépített Ethernet-portok használatával
- Modbus TCP szerver funkció
- Modbus RTU parancsok soros porton keresztül
- PID-szabályozás automatikus hangolással, kiegészítő hőmérsékletmérő modullal
- Lineáris interpoláció az impulzuskimenetek használatával
- MQTT protokoll

Típus	Leírás	Akciós ár
CP2E-N20DT1-D	CP2E sorozatú kompakt PLC - 1 db Ethernet port; 12 digitális bemenet, 8 digitális, PNP tranzisztoros kimenet; maximális lokális IO szám: 20; táplálás 24 VDC; 10 kStep Program memória, 10 kStep Funkcióblokk memória; 220 utasítás.	65 000 Ft
CP2E-N30DT1-D	CP2E sorozatú kompakt PLC - 2 db Ethernet port; 18 digitális bemenet, 12 digitális, PNP tranzisztoros kimenet; maximális lokális IO szám: 150; táplálás 24 VDC; 10 kStep Program memória, 10 kStep Funkcióblokk memória; 220 utasítás.	78 000 Ft
CP2E-N40DT1-D	CP2E sorozatú kompakt PLC - 2 db Ethernet port; 24 digitális bemenet, 16 digitális, PNP tranzisztoros kimenet; maximális lokális IO szám: 160; táplálás 24 VDC; 10 kStep Program memória, 10 kStep Funkcióblokk memória; 220 utasítás.	96 000 Ft
CP2E-N60DT1-D	CP2E sorozatú kompakt PLC - 2 db Ethernet port; 36 digitális bemenet, 24 digitális, PNP tranzisztoros kimenet; maximális lokális IO szám: 180; táplálás 24 VDC; 10 kStep Program memória, 10 kStep Funkcióblokk memória; 220 utasítás.	122 000 Ft
CP1L-EL20DT1-D	CP1L sorozatú kompakt PLC - 1 db Ethernet port; 12 digitális bemenet, 8 digitális, PNP tranzisztoros kimenet; maximális lokális IO szám: 60; táplálás 24 VDC; 5 kStep Program memória, 10 kStep Funkcióblokk memória; 500 utasítás.	75 000 Ft
CP1L-EM30DT1-D	CP1L sorozatú kompakt PLC - 1 db Ethernet port; 18 digitális bemenet, 12 digitális, PNP tranzisztoros kimenet; maximális lokális IO szám: 150; táplálás 24 VDC; 10 kStep Program memória, 10 kStep Funkcióblokk memória; 500 utasítás.	98 000 Ft
CP1L-EM40DT1-D	CP1L sorozatú kompakt PLC - 1 db Ethernet port; 24 digitális bemenet, 16 digitális, PNP tranzisztoros kimenet; maximális lokális IO szám: 150; táplálás 24 VDC; 10 kStep Program memória, 10 kStep Funkcióblokk memória; 500 utasítás.	119 000 Ft
CXONE-LT01-EV4	Összevont OMRON programozószoftver csomag LITE kiadás. A következő programokat tartalmazza: CX-Programmer, CX-Integrator, CX-Simulator, CX-Designer, CX-Drive, CX-Thermo, Network Configurator for Ethernet/IP, CX-ConfiguratorFDT, NX-IO Configurator, CX-Finet, CX-Server and PLC Tools, FB/SAP, SwitchBox Utility, A következő PLC-ket támogatja: CP1x, CP2x CPM1, CPM1A, CPM2A, CPM2C, SRM1.	75 000 Ft

A CX-One szoftvercsomag telepítésével, egyetlen licenckóddal lehetővé teszi számos eszköz, így PLC-vezérlők, terminálok, hajtásszabályozó rendszerek és hálózatok felépítését, konfigurálását és programozását. Egyetlen telepítés és licenckód az összes szoftverhez. Interneten történő regisztráció után, ingyenes frissítések és szoftver könyvtárak.

