

Kusursuz Güç Kaynağı Çözümleri

maksimum sistem ve makine kullanılabilirliği için



Kusursuz Güç Kaynağı Çözümleri

Lider kontrol componentleri tedarikçisi olan OMRON, hassas devreler ve yükler için eksiksiz bir güç kaynağı, elektronik devre kesici ve UPS üniteleri ürün serisi sunar.


Kontrol kabinlerindeki güç kaynağı sisteminin yenilikçi tasarımı, pano üreticileri için yeni bir değer yaratır ve makinenin beklenmedik duruş süreleri nedeniyle oluşan yüksek maliyetleri önlemek için genel makine tasarımını geliştirir.

Güncel güç kaynağı sistemleri için her bir componentin yüksek verimli, çok kompakt, arıza korumalı ve uzun ömürlü olması gerekir.



- Makine duruş süreleri olmadan sorunsuz çalışma
- Kontrol panosundan daha fazla yararlanmak için tasarlanmış güç kaynakları
 - Makinenin çalışma süresini artıran elektronik devre kesici
 - Kritik endüstriyel ekipmanın elektrik kesintilerine karşı korunması

Güç Kaynağı



Elektronik Devre Kesici



S8V-CP0424



S8V-CP0424S

3,8 A sabit nominal
çıkış akımlı UL Sınıf 2



S8V-CP0824

Kesintisiz Güç Kaynağı

Kapasite	DC-DC UPS S8BA serisi			AC-AC UPS BU serisi
	Dahili akü tipi	Bağımsız akü tipi	Akü ünitesi	
3500 W (5000 VA)				BU3002SWG
2100 W (3000 VA)				
1400 W (2000 VA)				BU1002SWG
700 W (1000 VA)				
960 W (40 A)		S8BA-24D24D960SBF	S8BA-S960L*	
480 W (20 A)		S8BA-24D24D480LF	S8BA-24D24D480SBF	S8BA-S480L
360 W (15 A)		S8BA-24D24D360LF		
240 W (10 A)		S8BA-24D24D240LF		
120 W (5 A)	S8BA-24D24D120LF			
	DC-DC UPS S8BA serisi			AC-AC UPS BU serisi
	Denizcilik onayı			

Tek Fazlı Gürültü Filtresi

Nominal gerilim	Nominal akım	Model numarası	Boyutlar w.x.d (BİRİM: mm)
250 VAC	3 A	S8V-NFS203	32x90x86
250 VDC	6 A	S8V-NFS206	



Yedekleme Ünitesi

Giriş gerilimi	Çıkış akımı	Model numarası
5 - 30 VDC	10 A	S8VK-R10
10 - 60 VDC	20 A	S8VK-R20



Güç Kaynağı Seçim Tablosu

Tip	Uygulama gereksinimleri	Önerilen OMRON Modeli	
		İlk Tercih	Alternatif
İşlevsellik	Ağ ile durumu izleyin	S8VK-X	-----
	Ekran ile durumu izleyin	S8VK-X_A	S8VS-A/B
	Monitör kullanım ömrü	S8VK-X	S8VS-A/B
	Uzaktan kontrol	S8VK-X	-----
	Düşük çıkış gerilimini doğrulayın	S8VK-S	-----
	Güç artırma	S8VK-S/-X	S8VK-G
	Paralel çalışma	S8VK-S/-X	S8VK-G
Montaj	Dahili hat devresi	S8AS	-----
	Kompakt boyut	S8VK-S/-X	S8FS-G
	Soğutma fanlı	S8FS-G	-----
	Push-in Plus terminali	S8VK-S/-X/-W	-----
	Çubuk terminali	S8VK-G	S8VK-C
	Vidalı terminal	S8FS-G	S8VS
	Konnektör terminali	S8FS-G	-----
Ortam	DIN ray montajı	S8VK-S	S8VK-G
	Vidalı montaj	S8FS-G	-----
	Üç fazlı 400 V Giriş	S8VK-WB	S8VK-T
	Kaplama	S8VK-S/-X/-W	-----
	70°C ile çalışma	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
Güvenlik Standartları	-40°C ile çalışma	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
	titreşim dayanımı 5G	S8VK-S/-X/-W	-----
	UL508 listesi	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
	Sınıf 2 çıkışı	S8VK-S/-X	S8VK-G
	EMI ClassB	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
	Denizcilik onayı	S8VK-S/-T	S8VK-G
	CE için güç faktörü kontrolü	S8VK-S/-X/-W	S8VK-G
Diğer	3000 m yüksekliğe kadar çalışma	S8VK-S	S8VK-G
	Düşük fiyat	S8VK-C	S8FS-G/-C
	5 yıl garanti	S8VK-S/-X/-W	-----
	3 yıl garanti	S8VK-G	S8VS

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

OMRON TÜRKİYE

+90 (216) 556 51 30

Satış & Destek Ofisleri

Almanya

Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Avusturya

Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Belçika

Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Çek Cumhuriyeti

Tel: +420 234 076 010
industrial.omron.cz

Danimarka

Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Finlandiya

Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Fransa

Tel: +33 (0) 825 825 679
industrial.omron.fr

Güney Afrika

Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Hollanda

Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

İngiltere

Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

İspanya

Tel: +34 913 777 900
industrial.omron.es

İsveç

Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

İsviçre

Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

İtalya

Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Macaristan

Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Norveç

Tel: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Polonya

Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Portekiz

Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Rusya

Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Diğer Omron Temsilcileri

industrial.omron.eu