



» Reconfiguration au gré des besoins

» Une gamme flexible adaptée à tous les systèmes

» Installation simple et diagnostic clair



# Contrôle de sécurité modulaire

Omron G9SP est une nouvelle gamme de contrôleurs de sécurité configurables destinés aux secteurs de l'emballage, de l'agroalimentaire, des composants automobiles, du moulage par injection et de l'impression. Ces contrôleurs ne sont pas câblés de façon permanente à votre système, ce qui vous confère davantage de flexibilité et vous permet de les reconfigurer facilement dès que de nouvelles fonctions de sécurité sont ajoutées à votre installation. Cette gamme se compose de trois modèles dotés de plusieurs lignes d'E/S, ce qui vous permet de choisir la ligne adaptée à votre système. Chaque contrôleur est compatible avec l'outil de configuration Omron, reconnu par le secteur comme l'un des plus simples et des plus accessibles du marché.

Omron G9SP : niveaux de sécurité globaux et coût total de possession réduit

- Unité configurable idéale pour la mise en place de plusieurs systèmes autonomes ou pour la reconfiguration d'une installation existante
- Gestion des blocs de fonctions destinés aux entrées d'interrupteurs sans contact, de capteurs à faisceau unique et de tapis de sécurité
- Intégration accélérée et simplifiée par rapport aux systèmes câblés de façon permanente
- Interface utilisateur graphique unique et simple pour la configuration, la simulation, le test et la validation
- Réduction considérable du temps d'installation
- Conformité à la norme EN ISO 13849-1 (PLe)




# La sécurité comme règle d'or

Omron propose une gamme complète de solutions de sécurité, composée d'interrupteurs d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de porte, d'interrupteurs de fin de course, ainsi que de capteurs et de tapis de sécurité. La gamme Omron G9SP, intégrée désormais à l'offre la plus complète du secteur, permet à Omron de proposer un large éventail de produits destinés à répondre aux besoins spécifiques des entreprises du monde entier.

Parce que la sécurité de l'opérateur est fondamentale dans tout système, nous avons déployé toute notre expertise pour mettre au point une gamme complète de produits intégralement compatibles. Notre sélection exhaustive de produits de sécurité permet de garantir un temps de disponibilité maximal, un minimum d'interruptions et une protection intégrale du lieu de travail.

De plus, notre réseau international d'agences, la disponibilité de nos produits dans le monde entier et notre service après-vente inégalé constituent des atouts certains pour les clients d'Omron. Vous bénéficiez de l'aide et des conseils d'experts pour l'installation, le fonctionnement et la maintenance des produits, où que vous soyez.





# Configurable, flexible et simple : les maîtres mots de la sécurité

Tout système de sécurité s'appuie sur une installation correcte et sur un équipement adapté. Les produits Omron G9SP réunissent ces deux critères. Les fonctionnalités de cette gamme de produits confèrent de nombreux avantages à votre installation, qu'elle soit nouvelle ou existante.

#### Schéma de configuration

- Ocontrôleur de sécurité G9SP
- Modules d'extension d'E/S
- 6 Cassette mémoire
- 4 Carte Ethernet en option
- ⑤ Carte RS-232C en option
- Interrupteur pour portes compact sans contact
- 7 Tapis de sécurité
- 8 CI1/API
- Relais avec contacts liés
- Configurateur





#### Reconfigurable

L'outil de configuration définit, simule, teste et valide tous les aspects liés aux E/S, grâce à son interface utilisateur graphique conviviale. Si vous utilisez un profil conception unique-utilisations multiples, il suffit de copier les configurations, puis de les appliquer à tous les systèmes. Si vous reconfigurez une installation existante, le principe est tout aussi simple. Pour les modifications, l'installation peut être adaptée rapidement et aisément.

#### Flexible

Relais statique reconfigurable et basé sur un logiciel, tous les aspects liés à son fonctionnement peuvent être reconfigurés, avec une connexion directe à des interrupteurs sans contact ou des tapis de sécurité. Trois formats d'E/S disponibles : 20/8, 10/16 et 10/4. Compatibles avec tous les systèmes de petite et moyenne taille, le G9SP est disponible en modules d'extension en option pour signaux d'E/S standard (12/8 et 0/32). 128 blocs de fonctions complètent cette gamme totalement flexible, ce qui vous permet de disposer en toute circonstance d'une solution adaptée à la situation.

#### Simple

Simple d'utilisation et de configuration : l'outil de configuration vous permet de définir rapidement les entrées, sorties, champ d'application, test, simulation, validation et fonctionnement du système. Le texte à l'écran et les icônes des menus guident l'utilisateur tout au long du processus l'installation. Alertes et messages d'état clairs donnent à l'opérateur un aperçu instantané de chaque étape de l'opération.

## Reconfiguration et réutilisation pour une diminution considérable du coût total de possession


Pour répondre aux besoins changeants des clients, les chaînes de production modernes doivent être flexibles. Souvent, cette caractéristique dépend de la capacité à modifier la configuration d'une machine dans un laps de temps très court, que ce soit pour réaliser des travaux personnalisés ou pour répondre à des besoins supplémentaires. Avec les produits Omron G9SP, cette opération devient un jeu d'enfant. Les blocs de fonctions peuvent être reprogrammés et remplacés au moyen de l'interface utilisateur conviviale afin d'intégrer rapidement les modifications ou les ajouts.

Même les commandes les plus complexes peuvent être configurées très simplement. Une aide à la programmation est fournie aux nouveaux utilisateurs. La modification et la maintenance ont également été simplifiées. Les paramètres peuvent être enregistrés sur des cassettes mémoire afin de réaliser des diagnostics hors ligne. Ces cassettes mémoire permettent également de restaurer instantanément sur le contrôleur Omron G9SP toute modification de programmation.



## La sécurité au sein d'une usine de composants automobiles

Une modification de fonctionnement d'une machine peut être prise en compte facilement en reconfigurant le programme de l'application. L'unité intègre des blocs de fonctions certifiés prêts à l'emploi, adaptés à tout type de fonction de sécurité.



#### Diagnostic transparent

La connexion PC-API par Ethernet offre une facilité d'accès totale au G9SP. Le diagnostic, le dépannage et la modification des programmes gagnent en simplicité, grâce à l'interface de programmation USB et à la cassette mémoire amovible.

#### Remplacement d'unité aisé

Le G9SP étant un contrôleur logiciel, son remplacement s'effectue sans effort. Les réglages, les paramètres et les blocs de fonctions peuvent être enregistrés sur un PC ou sur la cassette mémoire afin d'en faciliter le transfert d'une unité à une autre.

# Une flexibilité accrue synonyme de réduction du coût total de possession

Pour répondre aux besoins changeants des clients, les machines de conditionnement modernes doivent être flexibles. La flexibilité des applications est désormais fournie en standard grâce au G9SP. Il vous suffit d'opérer votre sélection parmi trois UC de contrôleurs de sécurité autonomes, puis d'associer cette UC à une interface de communication ou à 2 signaux d'E/S standard supplémentaires. Toutes les unités G9SP prennent en charge les connexions directes de tous types de capteurs de sécurité, notamment les tapis de sécurité, les systèmes de surveillance de porte sans contact et les capteurs à faisceau unique.

Le G9SP peut être surveillé et configuré depuis une console de contrôle standard par Ethernet, carte série ou lignes d'E/S standard. Pour utiliser une configuration unique avec plusieurs applications, il est possible d'utiliser la cassette mémoire du G9SP. Cette caractéristique permet aux concepteurs de systèmes de ne programmer l'unité qu'une seule fois, puis d'utiliser la cassette mémoire pour installer les paramètres sur chaque système identique.




#### Détection de présence

Omron propose plusieurs tapis de sécurité, de différentes tailles. Utiles dans toute zone à risque pour le personnel, ces tapis transmettent instantanément une alerte au G9SP, qui peut émettre une alarme sonore ou désactiver une machine dangereuse.

#### Surveillance de porte


Les produits de la gamme G9SP prennent en charge la connexion directe à toutes les solutions de surveillance de porte sans contact Omron, ce qui permet un maximum de flexibilité et un minimum d'efforts pour l'installation et la maintenance.





#### E/S standard

La gamme G9SP est constituée d'unités d'E/S standard à connexion simplifiée. Cette interface instantanée entre contrôles de sécurité et contrôles standard peut être utilisée pour configurer des signaux de commande standard, et s'intègre dans la configuration de sécurité globale. La surveillance, également simplifiée, s'effectue au moyen d'unités d'E/S standard ou de cartes série/Ethernet.



## Rapidité et facilité d'utilisation grâce à la cassette mémoire


La conception de systèmes de sécurité n'est plus aussi complexe qu'autrefois. En plus d'une interface de programmation transparente, le G9SP comprend également comme atout une cassette mémoire. Les programmes peuvent être rapidement modifiés et restaurés sans effort.

## Configuration en un clin d'œil

Auparavant, la conception ou la mise à jour d'un système de sécurité constituait une tâche des plus fastidieuses. Ce n'est plus le cas aujourd'hui grâce au G9SP.


Grâce à une interface utilisateur simple et claire, la conception de votre système devient un jeu d'enfant. Des instructions étape par étape vous guident à chaque phase de la conception. Un outil de simulation vous permet de tester et de corriger les paramètres avant la mise en service de votre système. Ensuite, grâce aux blocs de fonctions définis par l'utilisateur, vous pouvez réutiliser n'importe quel aspect de votre conception dans des systèmes ultérieurs.






#### Configuration facile

Toutes les fonctions de sécurité du G9SP sont prêtes à l'emploi. L'interface utilisateur graphique permet de sélectionner facilement des blocs de fonctions certifiés, puis de les personnaliser en fonction de votre application.




#### Blocs de fonctions personnalisés

Des éléments de configuration approuvés, par exemple une solution testée de surveillance de porte, peuvent être facilement stockés en tant que bloc de fonctions défini par l'utilisateur, puis réutilisés pour des projets ultérieurs. Cette fonctionnalité permet de réduire le temps nécessaire à la création d'une nouvelle configuration de système.



#### **Simulation**

Toutes les fonctions peuvent être testées et simulées dans l'outil de configuration, ce qui évite à l'ingénieur toute surcharge de travail. De plus, le diagnostic en ligne réduit au minimum le temps de débogage pendant la mise en œuvre dans le système de commande de la machine.



#### Capitalisation des connaissances

Les nouveaux projets sont basés sur les configurations existantes. L'outil de configuration du G9SP prend en charge la réutilisation du savoir-faire existant et éprouvé en matière de contrôle de sécurité, ainsi que les blocs de fonctions définis par l'utilisateur.



#### G9SP

Le contrôleur de sécurité G9SP regroupe toutes les entrées et sorties de sécurité locales et contrôle l'application de sécurité.

- Trois types de CPU pour différentes applications
- Diagnostic et surveillance claires via une connexion Ethernet ou série
- Cassette mémoire pour une duplication aisée de la configuration
- Logiciel de programmation unique offrant une conception, une vérification, une normalisation et une réutilisation aisées du programme
- Certifié selon PLe (EN ISO 13849-1) et SIL 3 (IEC 61508)

#### Références

Présentation	Description	Référence
Contrôleur de sécurité autonome	10 entrées de sécurité PNP 4 sorties de sécurité PNP 4 sorties de test 4 sorties standard PNP	G9SP-N10S
	10 entrées de sécurité PNP 16 sorties de sécurité PNP 6 sorties de test	G9SP-N10D
	20 entrées de sécurité PNP 8 sorties de sécurité PNP 6 sorties de test	G9SP-N20S

#### Logiciel

Présentation	Média	Système d'exploitation applicable	Référence
Configurateur G9SP	Disque d'installation 1 licence	Windows 2000 Windows XP Windows Vista	WS02-G9SP01-V1
	Disque d'installation 10 licences		WS02-G9SP10-V1
	Disque d'installation 50 licences		WS02-G9SP50-V1
	Disque d'installation Licence site		WS02-G9SPXX-V1

#### Unités d'extension (E/S standard)


Présentation	Туре	Nombre d'E/S		Modèle
		Entrée	Sortie	
Unité d'E/S	Absorption	12	8 (statique)	CP1W-20EDT
d'extension	Approvisionnement	12	8 (statique)	CP1W-20EDT1
	Absorption	-	32 (statique)	CP1W-32ET
	Approvisionnement	-	32 (statique)	CP1W-32ET1
Câble de connexio	on d'E/S, 80 cm de long			CP1W-CN811


#### **Cartes optionnelles**

Présentation	Référence
Carte optionnelle RS-232C	CP1W-CIF01
Carte optionnelle Ethernet (Ver. 2.0 ou ultérieure)	CP1W-CIF41
Cassette mémoire	CP1W-ME05M

#### **Configuration G9SP**

- Contrôleur de sécurité G9SP
- Cartes d'extension d'E/S
- Cassette mémoire
- Carte Ethernet en option
- G Carte RS-232C en option
- Interrupteur compact pour porte sans contact
  Tapis de sécurité
- G CJ1 / PLC





#### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques générales

odi dotori stiques generales		
Tension d'alimentation		20,4 à 26,4 Vc.c. (24 Vc.c15 % +10 %)
Consommation	G9SP-N10S	400 mA (V1 : 300 mA, V2 : 100 mA)
	G9SP-N10D	500 mA (V1 : 300 mA, V2 : 200 mA)
	G9SP-N2OS	500 mA (V1 : 400 mA, V2 : 100 mA)
Méthode d'installation		Rail DIN de 35 mm
Température ambiante de fonctionnement		0 °C +55 °C
Température ambiante de stockage		−20 °C à +75 °C
Classe de protection		IP20 (IEC 60529)

#### Caractéristiques des entrées de sécurité

Type d'entrée	Entrées PNP	
Tension ON	11 Vc.c. min. entre chaque borne d'entrée et G1	
Tension OFF	5 Vc.c. max. entre chaque borne d'entrée et G1	
Courant OFF	1 mA maxi.	
Courant d'entrée	6 mA	

#### Caractéristiques des sorties de sécurité

Type de sortie	Sorties PNP
Courant nominal de sortie	0,8 A max. par sortie*
Tension résiduelle	1,2 V max. entre chaque borne de sortie et V2

#### Caractéristiques des sorties de test

Type de sortie	Sorties PNP
Courant nominal de sortie	0,3 A max. par sortie*
Tension résiduelle	1,2 V max. entre chaque borne de sortie et V1

#### Caractéristiques de sortie standard (G9SP-N10S)

Type de sortie	Sorties PNP
Tension résiduelle ON	1,5 V max. (entre chaque borne de sortie et V2)
Courant nominal de sortie	100 mA max.*

\*Pour de plus amples informations sur le courant de sortie nominale, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du G9SP.


#### Intégration des systèmes de contrôle

#### L'état des E/S de sécurité devient transparent

Le contrôleur de sécurité autonome fournit des informations de diagnostic de 3 manières :

- 1) via le câblage parallèle
- 2) via l'interface RS232C série (option)
- 3) via l'interface Ethernet (option).

Les informations concernant toutes les E/S de sécurité sont disponibles sur le système de contrôle standard, ce qui limite les temps d'arrêt de la machine.



#### **Outil de configuration G9SP**



Installation et configuration aisées grâce à un assistant d'installation prenant en charge la sélection du matériel




Conception



Réutilisation

Emballage

Blocs de fonction personnalisés Des éléments de configuration approuvés, notamment une solution de surveillance de porte testée, peuvent être facilement stockés en tant que bloc de fonction personnalisé en vue de leur réutilisation dans des projets ultérieurs. Cela réduit au minimum le temps nécessaire à la création d'une nouvelle configuration système.



#### Accumulation des connaissances

Les configurations existantes forment la base des nouveaux projets. L'outil de configuration G9SP prend en charge la réutilisation du savoir-faire existant éprouvé, que ce soit dans le contrôle de sécurité ou les blocs de fonction personnalisés. Autrement dit, les efforts ne doivent plus être répétés puisqu'il existe une bibliothèque de solution de sécurité qui ne cesse de s'enrichir.



#### Simulateur intégré

Toutes les fonctions peuvent être testées et simulées dans l'outil de configuration, ce qui évite une charge de travail supplémentaire à l'ingénieur. En outre, le diagnostic en ligne réduit le temps de débogage au minimum au moment de la mise en œuvre dans le système de contrôle de la machine.

#### **Fonctions**

#### Blocs de fonction

Nom Bloc fonction	Notation dans la liste des fonctions	Icône
NOT	NOT	$\triangleright$
AND	AND	$\Box$
OR	OR	Ð
NAND	NAND	<b>⋣</b>
NOR	NOR	<b>→</b>
OR exclusif	EXOR	D
NOR exclusif	EXNOR	Ð
RS-FF (Bascule RS)	RS-FF	© C
Comparateur	Comparateur	-
Comparateur 2	Comparateur 2	

Fonctions de temporisateur / compteur			
Nom Bloc fonction	Notation dans la liste des fonctions	Icône	
Temporisateur OFF	Temporisateur OFF	Ŭ <sub>↓</sub>	
Temporisateur ON	Temporisateur ON	S,	
Générateur d'impulsions	Générateur d'impulsions	Ţ.	
Compteur	Compteur	<u>"</u>	
Comptage haut / bas	Compteur haut / bas		
Convertisseur série-parallèle	Convertisseur série-parallèle	œ=+ <u> </u>	

#### Blocs de fonction du dispositif de sécurité

Nom Bloc fonction	Notation dans la	Icône
	liste des fonctions	louid
Surveillance de périphérique externe	EDM	1
Surveillance de commutateur d'activation	Commutateur d'activation	Enable
Surveillance d'interrupteur d'arrêt d'urgence	Arrêt d'urgence	3
Surveillance de barrière immatérielle de sécurité	Surveillance de la barrière de sécurité immatérielle	
Occultation	Occultation	Mute
Surveillance de porte de sécurité	Surveillance de porte de sécurité	
Contrôleur à deux mains	Contrôleur à deux mains	1 1 [8:x:6]
Surveillance de commutateur de mode utilisateur	Commutateur de mode utilisateur	
Surveillance des entrées redondantes	Entrée redondante	0 <u>두</u> 2
Capteur de sécurité monofaisceau	1 faisceau Capteur de sécurité	P
Surveillance de l'interrupteur pour porte sans contact	Interrupteur pour porte sans contact	<b>D</b> I
Surveillance de tapis de sécurité	Tapis de sécurité	

#### Blocs de fonction de réinitialisation et de redémarrage


Nom Bloc fonction	Notation dans la liste des fonctions	Icône
Réinitialisation	Réinitialisation	AZSZI
Redémarrage	Redémarrage	Restart


#### Blocs de fonction de connecteur

Nom Bloc fonction	Notation dans la liste des fonctions	Icône
Multiconnecteur	Multiconnecteur	$\equiv$
Routage	Routage	-=


#### **Dimensions**


Contrôleur de sécurité G9SP-N10S





#### G9SP-N10D / G9SP-N20S







OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Pays-Bas. Tél.: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 www.industrial.omron.eu

FRANCE

Omron Electronics S.A.S.

14 rue de Lisbonne 93561 Rosny-sous-Bois cedex Tél.: +33 (0) 1 56 63 70 00 Fax: +33 (0) 1 48 55 90 86 www.industrial.omron.fr

Agences régionales

▶ N° Indigo 0 825 825 679

**BELGIQUE** 

Omron Electronics N.V./S.A.

Stationsstraat 24, B-1702 Groot Bijgaarden

Tél.: +32 (0) 2 466 24 80 Fax: +32(0) 2 466 06 87 www.industrial.omron.be

SUISSE

Omron Electronics AG

Blegi 14

CH-6343 Rotkreuz Tél.: +41 (0) 41 748 13 13 Fax: +41 (0) 41 748 13 45

www.industrial.omron.ch

Romanel Tél.: +41 (0) 21 643 75 75 Afrique du Sud

Tél.: +27 (0)11 608 3041 www.industrial.omron.co.za

Allemagne

Tél.: +49 (0) 2173 680 00 www.industrial.omron.de

Autriche

Tél.: +43 (0) 2236 377 800 www.industrial.omron.at

Danemark

Tél.: +45 43 44 00 11 www.industrial.omron.dk

Tél. : +34 913 777 900 www.industrial.omron.es

Tél.: +358 (0) 207 464 200 www.industrial.omron.fi

Hongrie

Tél.: +36 1 399 30 50 www.industrial.omron.hu Italie

Tél.: +39 02 326 81 www.industrial.omron.it

Norvège

Tél.: +47 (0) 22 65 75 00 www.industrial.omron.no

Pavs-Bas

Tél.: +31 (0) 23 568 11 00 www.industrial.omron.nl

**Pologne** Tél.: +48 (0) 22 645 78 60 www.industrial.omron.pl

Tél.: +351 21 942 94 00 www.industrial.omron.pt

République Tchèque

Tél.: +420 234 602 602 www.industrial.omron.cz

Royaume-Uni

Tél.: +44 (0) 870 752 0861 www.industrial.omron.co.uk Russie

Tél.: +7 495 648 94 50 www.industrial.omron.ru

Tél.: +46 (0) 8 632 35 00 www.industrial.omron.se

Turquie

Tél.: +90 212 467 30 00 www.industrial.omron.com.tr

Autres représentants Omron www.industrial.omron.eu

#### Systèmes d'automatisation

- Automates programmables industriels (API) Interfaces homme-machine (IHM)
- E/S déportées PC industriels Logiciels

#### Variation de fréquence et contrôle d'axes

• Systèmes de commande d'axes • Servomoteurs • Variateurs

#### Composants de contrôle

- Régulateurs de température Alimentations Minuteries Compteurs
- Blocs-relais programmables Indicateurs numériques Relais électromécaniques
- Produits de surveillance Relais statiques Fins de course Interrupteurs
- Contacteurs et disjoncteurs moteur

#### Détection & sécurité

- Capteurs photoélectriques Capteurs inductifs Capteurs capacitifs et de pression
- Connecteurs de câble Capteurs de déplacement et de mesure de largeur
- Systèmes de vision Réseaux de sécurité Capteurs de sécurité
- Relais de sécurité/relais Interrupteurs pour portes de sécurité