Automatizare compactă. Eficiență maximă

Ofertă promoțională pentru soluții compacte de automatizare



Soluții complete de automatizare de la un singur furnizor

Portofoliul de soluții compacte de automatizare oferit de OMRON permite integrarea simplă a sistemelor de control al mașinilor, a interfețelor de operare și a sistemelor de control al motoarelor. Controlere universale de mașini NX1P2, PLC-urile compacte din seria CP, convertizoarele de frecvență M1 și terminalele cu ecran tactil NB constituie o combinație ideală pentru controlul eficient al mașinilor și echipamentelor de producție moderne

UN SINGUR SISTEM

PLC, HMI și tehnologie de acționare de la un singur producător, cu o proiectare și o punere în funcțiune mai simple.

RAPID ȘI DE ÎNCREDERE

Controlerele de mașini și PLC-urile oferă performanțe ridicate și o procesare rapidă într-un design compact.

COSTURI OPTIMIZATE

Un raport preț-calitate excepțional, alegerea ideală pentru proiecte de automatizare de dimensiuni mici și medii.

OFERTĂ PROMOȚIONALĂ
Despre produsele compacte de automatizare ale OMRON!

PERIOADA DE PROMOȚIE
1 Noiembrie 2026 - 31 Martie 2027

Doriți să aflați mai multe informații?
OMRON Electronics Kft.
+40 (0) 356 172 242
industrial.omron.ro

OFERTĂ PROMOȚIONALĂ
1 NOIEMBRIE 2026 – 31 MARTIE 2027

Soluții PLC compacte

Capacități extinse pentru aplicații de automatizare compacte

Controlerele universale compacte și PLC-urile OMRON oferă soluții fiabile și personalizate pentru cele mai diverse domenii ale automatizării industriale. Gamele de produse CP2E, CP1L și NX1P2 oferă o gamă flexibilă, care permite alegerea controlerului potrivit în funcție de complexitatea sarcinii și de cerințele de performanță. Astfel, pentru fiecare aplicație se poate găsi echilibrul optim între funcționalitate, performanță și costul investiției.



PERFORMANȚĂ RIDICATĂ, DESIGN COMPACTC

Controlerele CP2E și CP1L reprezintă o alegere excelentă pentru sarcini generale de control al mașinilor, în timp ce modelul NX1P2, cu funcțiile sale avansate de control al mișcării, de rețea și de gestionare a datelor, satisface și cerințele aplicațiilor mai complexe.



COMUNICARE AVANSATĂ

Comunicația Ethernet, extensibilitatea serială, precum și suportul pentru EtherCAT și EtherNet/IP oferit de familia NX1P2 asigură o integrare simplă în diverse sisteme de automatizare.

EtherCAT

EtherNet/IP

IO-Link

DEZVOLTARE EFICIENTĂ

Funcțiile bloc și instrumentele de dezvoltare permit o dezvoltare mai rapidă a programelor și o punere în funcțiune mai rapidă. Controlerele din seriile CP și NX oferă o platformă flexibilă pentru sistemele de automatizare noi și existente.



Model	Descriere	Preț promoțional
CP2E-N40DT1-D	PLC compact din seria CP2E – 2 porturi Ethernet; 24 de intrări digitale; 16 ieșiri digitale cu tranzistori PNP; număr maxim de intrări/ieșiri locale: 160; alimentare cu 24 V c.c.; memorie de program de 10 kStep; memorie pentru blocuri funcționale de 10 kStep; 220 de instrucțiuni.	EUR 236,2
CP1L-EM40DT1-D	PLC compact din seria CP1L – 1 port Ethernet; 24 de intrări digitale; 16 ieșiri digitale cu tranzistori PNP; număr maxim de intrări/ieșiri locale: 150; alimentare cu 24 V c.c.; memorie de program de 10 kStep; memorie pentru blocuri funcționale de 10 kStep; 500 de instrucțiuni.	EUR 277,8
CXONE-LT01-EV4	Pachetul software CX-One Lite Edition pentru programarea PLC-urilor din seria C.	EUR 263,9*
NX1P2-1140DT1	24 de intrări digitale; 16 ieșiri digitale cu tranzistori PNP; memorie de program de 1,5 MB; interfață EtherCAT (controlul mișcării prin interpolare pentru 4 axe servo, plus poziționare punct-la-punct pentru 4 axe servo; maximum 16 noduri EtherCAT); interfață EtherNet/IP; 2 plăci de extensie opționale pentru comunicații seriale sau I/O analogice.	EUR 472,3
NX1P2-9024DT1	14 intrări digitale; 10 ieșiri digitale cu tranzistori PNP; memorie de program de 1,5 MB; interfață EtherCAT (poziționare punct-la-punct pentru 4 axe servo; maximum 16 noduri EtherCAT); interfață EtherNet/IP; 1 placă de extensie opțională pentru comunicații seriale sau I/O analogice.	EUR 361,2
SYSMAC-LE201L	Pachetul software Sysmac Studio Lite Edition.	EUR 694,5*

** Prețurile promoționale pentru pachetele software CX-One Lite Edition și Sysmac Studio Lite Edition sunt valabile la achiziționarea a cel puțin unui controler de mașină, PLC, invertor sau HMI inclus în promoție.*

Doriți să aflați mai multe informații?

OMRON Electronics Kft.
+40 (0) 356 172 242
industrial.omron.ro


Oferta promoțională pentru sistemele compacte de automatizare menționată mai sus este valabilă în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. Prețurile nu includ TVA și nu pot fi combinate cu alte reduceri. Livrarea se efectuează în conformitate cu condițiile noastre de livrare aplicabile. Este posibil să se aplice costuri suplimentare de expediere. Deși ne străduim să ne asigurăm că informațiile sunt corecte, OMRON Europe B.V. și/sau filialele sale și alte companii afiliate nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea sau exhaustivitatea informațiilor din acest document. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări acestui material în orice moment, fără notificare prealabilă.

OFERTĂ PROMOȚIONALĂ
1 NOIEMBRIE 2026 – 31 MARTIE 2027

Familia de invertoare compacte M1

Performanță de vârf cu o eficiență energetică sporită

Modelele și versiunile standard, dotate cu o gamă variată de opțiuni de comunicare integrate, sporesc flexibilitatea și eficiența proiectării utilajelor, reduc cablajul și economisesc spațiu.



EtherCAT EtherNet/IP PROFINET Modbus

- Controlul vitezei și al cuplului, precum și poziționarea.
- Intrare integrată pentru encoder incremental.
- Modelele M1-STD: Modbus RTU (RS-485)
- Modele M1-ECT: EtherCAT.
- Modele M1-EMP: EtherNet/IP, PROFINET și Modbus TCP.
- Oprire de urgență 0 cu conexiune fizică și FSoE (STO SIL3 PLe).
- Placă de circuit imprimat cu acoperire conformă, pentru rezistență la praf și umiditate.

INTRARE PENTRU ENCODER INCREMENTAL ÎNCORPORAT

• Control vectorial în buclă închisă

• Controlul cuplului

• Poziționare



SUPORT COMPLET PENTRU SYSMAC STUDIO

• Sysmac Studio Standard Edition (SYSMAC-SE201L)

• Sysmac Studio Drive Edition (SYSMAC-DE001L)




O GAMĂ VARIATĂ DE TIPURI DE MOTOARE CONTROLABILE

• Motoare cu inducție (IM)

• Motoare sincrone (SPM, IPM)

• Motoare cu un număr mare de poli (DDPM)



Model	Descriere	Preț promoțional
3G3M1-AB002	0.2/0.4 kW (HHD/HND), monofazic, 230 V alimentare	EUR 102,8
3G3M1-AB004	0.4/0.55 kW (HHD/HND), monofazic, 230 V alimentare	EUR 108,4
3G3M1-AB007	0.75/1.1 kW (HHD/HND), monofazic, 230 V alimentare	EUR 127,8
3G3M1-AB015	1.5/2.2 kW (HHD/HND), monofazic, 230 V alimentare	EUR 144,5
3G3M1-AB022	2.2/2.7 kW (HHD/HND), monofazic, 230 V alimentare	EUR 169,5
3G3M1-AB037	3.7/3.7 kW (HHD/HND), monofazic, 230 V alimentare	EUR 280,6
3G3M1-A4004	0.4/0.75 kW (HHD/HND), trifazic, 400 V alimentare	EUR 161,2
3G3M1-A4007	0.75/1.1 kW (HHD/HND), trifazic, 400 V alimentare	EUR 163,9
3G3M1-A4015	1.5/2.2 kW (HHD/HND), trifazic, 400 V alimentare	EUR 180,6

Model	Descriere	Preț promoțional
3G3M1-A4022	2.2/3.0 kW (HHD/HND), trifazic, 400 V alimentare	EUR 202,8
3G3M1-A4030	3.0/4.0 kW (HHD/HND), trifazic, 400 V alimentare	EUR 225,0
3G3M1-A4040	4.0/5.5 kW (HHD/HND), trifazic, 400 V alimentare	EUR 230,6
3G3M1-A4055	5.5/7.5 kW (HHD/HND), trifazic, 400 V alimentare	EUR 308,4
3G3M1-A4075	7.5/11 kW (HHD/HND), trifazic, 400 V alimentare	EUR 352,8
3G3M1-A4110	11/15 kW (HHD/HND), trifazic, 400 V alimentare	EUR 577,8
3G3M1-A4150	15/18.5 kW (HHD/HND), trifazic, 400 V alimentare	EUR 666,7
3G3M1-A4185	18.5/22 kW (HHD/HND), trifazic, 400 V alimentare	EUR 947,3
3G3M1-A4220	22/30 kW (HHD/HND), trifazic, 400 V alimentare	EUR 969,5

Tabelul prezintă modelele M1-STD. Sunt disponibile și versiunile M1-ECT și M1-EMP la prețuri promoționale. Vă rugăm să solicitați o ofertă personalizată.

Doriți să aflați mai multe informații?

OMRON Electronics Kft.
+40 (0) 356 172 242
industrial.omron.ro

Oferta promoțională pentru sistemele compacte de automatizare menționată mai sus este valabilă în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. Prețurile nu includ TVA și nu pot fi combinate cu alte reduceri. Livrarea se efectuează în conformitate cu condițiile noastre de livrare aplicabile. Este posibil să se aplice costuri suplimentare de expediere. Deși ne străduim să ne asigurăm că informațiile sunt corecte, OMRON Europe B.V. și/sau filialele sale și alte companii afiliate nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea sau exhaustivitatea informațiilor din acest document. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări acestui material în orice moment, fără notificare prealabilă.

OFERTĂ PROMOȚIONALĂ
1 NOIEMBRIE 2026 – 31 MARTIE 2027

Terminale cu ecran tactil din seria NB

Soluții HMI profesionale și rentabile

Seria OMRON NB oferă toate avantajele cheie ale interfețelor moderne pentru operatorii de mașini, pe o platformă rentabilă. Mediul său de dezvoltare intuitiv, suportul extins pentru comunicații și gama de modele cu dimensiuni cuprinse între 3,5 și 10,1 inci asigură o soluție rapidă și flexibilă pentru aproape orice aplicație industrială. Ecranele TFT de înaltă luminozitate, interfețele multilingve și funcțiile integrate de gestionare a datelor contribuie la o operare mai eficientă și mai comodă a mașinilor.



DEZVOLTARE SIMPLĂ

Modulele software gratuite NB-Faceplate permit crearea rapidă a ecranelor de operare, a alarmelor și a funcțiilor de înregistrare a datelor. Simularea offline permite testarea proiectelor înainte de punerea în funcțiune. Software-ul suportă, de asemenea, crearea de interfețe de utilizator multilingve.



COMPATIBILITATE EXTINSĂ

Terminalele NB oferă opțiuni de comunicație prin Ethernet și serial, ceea ce facilitează conectarea lor la o gamă largă de PLC-uri și sisteme de automatizare. Fie că este vorba de o mașină nouă sau de modernizarea echipamentelor existente, seria NB oferă o soluție flexibilă și rentabilă.



O EXPERIENȚĂ EXCELENTĂ PENTRU UTILIZATOR

Ecranul TFT cu 65.536 de culori, iluminarea din spate cu LED-uri de lungă durată și gama de modele cu dimensiuni cuprinse între 3,5 și 10,1 inci permit alegerea ecranului optim pentru fiecare aplicație. Interfețele grafice moderne și funcționarea rapidă asigură o exploatare eficientă a utilajului.



Model	Descriere	Preț promoțional
NB3Q-TW01B	Terminal programabil cu ecran tactil de 3,5 inci, cu rezoluție de 320 x 240 pixeli, suprafață activă a ecranului de 70 x 53 mm, afișaj TFT color complet grafic (65.536 de culori), luminozitate și contrast reglabile, ceas în timp real, 1 port Ethernet 10/100BASE-T, 1 port serial RS-232C/RS-485 și 1 port USB.	EUR 180,6
NB5Q-TW01B	Terminal cu ecran tactil programabil de 5 inci, cu rezoluție de 320 x 234 pixeli, suprafață activă a ecranului de 113 x 85 mm, afișaj TFT color complet grafic (65.536 de culori), luminozitate și contrast reglabile, ceas în timp real, 1 port Ethernet 10/100BASE-T, 1 port RS-232C, 1 port serial RS-232C/RS-485 și 1 port USB.	EUR 263,9
NB7W-TW01B	Terminal cu ecran tactil programabil de 7 inci, cu rezoluție de 800 x 480 pixeli, suprafață activă a ecranului de 154 x 86 mm, afișaj TFT color complet grafic (65.536 de culori), luminozitate și contrast reglabile, ceas în timp real, 1 port Ethernet 10/100BASE-T, 1 port RS-232C, 1 port serial RS-232C/RS-485 și 1 port USB.	EUR 333,4
NB10W-TW01B	Terminal programabil cu ecran tactil de 10 inci, cu rezoluție de 800 x 480 pixeli, suprafață activă a ecranului de 221 x 133 mm, afișaj TFT color complet grafic (65.536 de culori), luminozitate și contrast reglabile, ceas în timp real, 1 port Ethernet 10/100BASE-T, 1 port RS-232C, 1 port serial RS-232C/RS-485 și 1 port USB.	EUR 527,8

Doriți să aflați mai multe informații?

OMRON Electronics Kft.
+40 (0) 356 172 242
industrial.omron.ro

Oferta promoțională pentru sistemele compacte de automatizare menționată mai sus este valabilă în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. Prețurile nu includ TVA și nu pot fi combinate cu alte reduceri. Livrarea se efectuează în conformitate cu condițiile noastre de livrare aplicabile. Este posibil să se aplice costuri suplimentare de expediere. Deși ne străduim să ne asigurăm că informațiile sunt corecte, OMRON Europe B.V. și/sau filialele sale și alte companii afiliate nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea sau exhaustivitatea informațiilor din acest document. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări acestui material în orice moment, fără notificare prealabilă.