

参考：モータの軸径一覧 (単位:mm)

容量 [kW]			枠番号 (脚取付)		フランジ番号 (フランジ取付)		モータ軸径 [mm]	
2 極	4 極	6 極	IP2X	IP4X	IP2X	IP4X		
0.75	0.75	-	80M		-	FF165	19	
1.1	1.1	0.55	90L		-		24	
1.5	1.5	0.75			FF165			
2.2	-	-						
-	2.2	1.1	100L		FF215		28	
-	-	1.5						
3.7	3.7	2.2	112M					
5.5	5.5	3.7	132S		FF265		38	
7.5	-	-						
-	7.5	5.5	132M					
11	-	-	160M		FF300		42	
15	-	-						
-	11	7.5						
18.5	-	-	160L					
-	15	11						
22	18.5	-	160L	180M	FF350	FF350	48	
-	22	15	-		-			
-	22	15	180M	-	FF350	-	55	
30	-	-		180L		FF350		FF350
-	30	18.5						
-	-	22	-	200L	-	FF400	60	
37	-	-	180L		200L			FF400
-	-	22			-			-
-	37	30	-	200L	-	FF400	60	
-	-	37	-		-			
-	-	37	200M	-	FF500	-	65	

※上表は参考値です。（JIS C 4210より引用）

監視前に、実際の外形寸法をモータのカatalogからご確認ください。